



EKILENS

CARATTERISTICHE

Le lenti a contatto disposable **EKILENS** combinano la loro particolare geometria asferica alle proprietà esclusive della soluzione idratante in cui sono immerse, per offrire un comfort superiore che dura per l'intera giornata.

La soluzione idratante combina l'azione dell'agente umettante idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) - un derivato della cellulosa - con il polietilenglicole (PEG), che insieme riproducono il film lacrimale naturale dell'occhio, fornendo una sensazione morbida e setosa che aiuta ad ottimizzare il comfort al momento dell'applicazione della lente.

La soluzione inoltre idrata quando è più necessario, garantendo un comfort prolungato.

Infine la presenza di elementi detergenti aiuta a prevenire l'accumulo di proteine e lipidi sulla superficie della lente, migliorando ulteriormente l'esperienza generale di utilizzo.

INDICAZIONI

Lenti a contatto a ricambio giornaliero e mensile.

CONSIGLIATO PER

Tutti i portatori di lenti a contatto morbide.

FEATURES

EKILENS disposable contact lenses combine their special aspherical geometry with the exclusive properties of the moisturizing solution in which they are immersed, in order to offer superior and lasting comfort for the whole day.

The moisturizing solution contains the humectant agent Hypromellose (HPMC) - a derivative of the cellulose - which, in synergy with the polyethylene glycol (PEG), reproduces the natural tear film of the eye and gives a soft and silky feeling that helps optimize comfort upon initial insertion of the lens. The solution furthermore hydrates when it is most needed, ensuring prolonged comfort.

The presence of cleansing elements helps to prevent the accumulation of proteins and lipids on the lens surface, furtherly improving the overall user's experience.

INDICATION

Daily and monthly contact lenses.

SUITABLE FOR

All soft contact lenses wearers.



SPECIFICHE DI PRODOTTO | PRODUCT SPECIFICATIONS

Prodotto <i>Product</i>	EKILENS daily	EKILENS monthly
Codice <i>Code</i>	D1B 30 lenti/lenses D0B 10 lenti/lenses	M3B 3 lenti/lenses M1B 1 lente/lens
Geometria <i>Geometry</i>	Asferica <i>Aspheric design</i>	
Materiale <i>Material</i>	Methafilcon B + HPMC	Methafilcon A + HPMC
Contenuto idrico <i>Water content</i>	57%	55%
Dk/t	27	
BC (mm)	8.60	
DIA (mm)	14.30	
Poteri <i>Power range</i>	-0.50 a/to -6.00 (step 0.25) -0.60 a/to -15.0 (step 0.50) +0.50 a/to +6.00 (step 0.25)	
Uso <i>Recommended use</i>	Giornaliero <i>1Day</i>	Mensile <i>30Days</i>
Protezione UV <i>UV protection</i>	Sì <i>Yes</i>	